




## Universal Box CG | 0,6/1 (1,2) kV Empalme y derivación


con bornes de conexión

La caja de conexión y derivación combina con las ventajas de una caja tradicional con la bien conocida tecnología de resina. Permite albergar conexiones complejas en un pequeño espacio. El sistema garantiza una protección absoluta al agua, excluyendo todos los riesgos por condensación.

**Contenido:** Contiene 250 ml de resina CG con base hidrocarburo, sin etiqueta de toxicidad, bi-componente (contiene el volumen adecuado para realizar la mezcla), envasada en bolsa de doble cámara, fácil de usar, caja con entradas de membrana, 5 bornas de 5 polos 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>, 12 anillos de retención de cable CP-Z1, embudo para llenado vertical fácil, guantes e instrucciones de montaje.



Dimensiones



Vídeo de instalación

| Código | Tipo             | Dimensiones<br>L mm B mm H mm |    |    | Máx Ø<br>cable-<br>mm | Volumen<br>resina ml | Sección nominal<br>mm <sup>2</sup> |
|--------|------------------|-------------------------------|----|----|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 420083 | Universal Box CG | 85                            | 85 | 45 | 15                    | 250                  | 0.5 - 2.5                          |

### Propiedades

- Caja de conexión y derivación con 13 embocaduras de membrana
- 5 bornas de 5 polos para secciones de cable de 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>
- Libre de isocianatos y silicona
- No perjudicial para el medioambiente
- Resina retirable
- Translúcida antes y después del curado
- Anillos de retención de cable para fijación extra
- Resistente a la exposición prolongada a la humedad

### Aplicación

- Exteriores
- Interiores (incluso con altos niveles de humedad)
- Subterráneo
- IP68

### Nivel de tensión

- 230/400 V

### Normativa

- EN 50393 (corresponde a VDE 0278)

### Almacenaje / Caducidad

- Resina colada hasta 24 meses